



Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

Injustering

Spjällbladet är steglöst inställbart 0–90° (0°=helt öppet, 90°=helt stängt) via vredet i dosan. Låsning sker med skruvar för Pozidrive (PZD2) och avläsning av spjällvinkeln sker mot enpräglad gradering i doskanten.

Spjället rekommenderas att enbart användas i helt öppet eller helt stängt läge.

Spjäll med storlek Ø <355 kan kompletteras med ett kraftigt handtag för att underlätta inställningen. Större dimensioner är som standard försedda med handtag.

Skötsel


Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta vara av mild karaktär.

Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:

www.lindab.se alternativt www.lindqst.com.

Dimensioner



Ød ₁ nom	Ød ₃ nom	L mm	H mm	m kg	Täthetsklass förbi stängt blad
100	100	130	100	0,75	1
125	125	165	105	1,33	1
160	160	209	110	2,00	1
200	200	249	110	2,80	1
250	250	296	120	3,71	1
315	315	363	120	4,33	1
400	400	510	175	9,90	1