



Vidste du?

- At Lindab har fået nyt inddækningsmateriale til diverse typer gennemføringer, når der skal monteres med fleksibelt materiale, (på tagflader over 10 gr. hældning)
- At med den nye SabetoFlex, skiller håndtering, transport og montage sig lidt ud fra det tidligere materiale WakaFlex.
- At SabetoFlex bliver anvendt til meget andet end til vores gennemføringer, som bl.a. kan ses på SabetoFlex hjemmeside, hvor mange andre informationer også kan hentes så som montagevejledninger, garantier og andet dokumentation.
- At materialet SabetoFlex er bygget op omkring, er samme materiale som det tidligere WakaFlex, dog er der i Lindabs type et rustfri stål net indvendig.

Her er nogle fordele ved at anvende SabetoFlex.

1. Dansk Leverandør og dermed hurtig levering.
2. Samme materiale som ved WakaFlex.
3. Folie på begge sider, så det ikke kalibrerer sammen (klister sammen før montage)
4. Er fuldklæbende på hele bagsiden ved fjernelse af folie.
5. Lettere at montere (nærmest bare med fingrene)
6. Kan monteres direkte på/under paptag (materialet opvarmes)
7. Materialet antændes ikke med direkte flamme (kortvarigt)
8. Alle gennemføringer/inddækninger med fleksibel inddækning, leveres med samme materiale som VING/ -S fra SabetoFlex.

Her er der et link til en montage, hvor der monteres med SabetoFlex:

<https://www.youtube.com/watch?v=rK20OUk2veo>

Følger man dette link, monteres SabetoFlex let og nemt på gammelt tag:

https://www.youtube.com/watch?v=fKpnOyCns_Y

I dette link kan man se hvordan SabetoFlex kan monteres på overflade af pap:

<https://www.youtube.com/watch?v=d-w85Lqwla4>

I forbindelse med montagen af SabetoFlex, kan der anvendes nedenstående værktøjer/hjælpe midler.

- Skræddersaks (Anvendes til at klippe i SabetoFlex)
- Trykrulle (anvendes til at "trykke/rulle" SabetoFlex ned på plads.)
- Varmeblæser/brænder (anvendes ved vanskelige overflader)
- Aktivator universal spray (kan anvendes i stedet for varmeblæser/brænder)
- SabetoFIX til limning og afslutning ved samlinger.

HUSK: Spær beslag

God fornøjelse med SabetoFlex.